# MEG4050-4752

# D-Antik Metallrahmen, 5-fach, Moccametallic





### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten System Design
Baureihe	Merten System Design
Ästhetischer Name	D-Antik
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen
Produktname	System D
Geräteanwendung	Switch & socket

#### Zusatzmerkmale

Anzahl der Reihen	5fach
Installationsrichtung	Horizontal/vertikal
Montageposition	Horizontal und vertikal
Abstand zwischen Mittelpunkten	71 mm
Abdeckungstyp	Bündige Abdeckung
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Klemmen
Installationstyp	Innenmontage
Farbe	Verdrahtungsgerät: mokkametallisch (-)
Oberflächenbeschaffenheit	Metallisch
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Menge pro Satz	1 Stück
Verpackungstyp	Kasten
Material	Zamak: Verdrahtungsgerät
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-2550 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-535 °C
Montageort	Wandmontage
Montagemodus	Horizontal und vertikal
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IK)	IK03
Höhe	95 mm
Breite	380,8 mm
Tiefe	12 mm
Produktgewicht	0,298 kg
Normen	LV Direktive
Produktzertifizierungen	VDE
Marktsegment	Gebäude
Resistenz gegen chemische Substanzen	Wasser

#### Verpackungseinheiten

PCE
1
1,4 cm
9,8 cm
38,5 cm

VPE 1 Gewicht	332 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	26
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	9,039 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <sup>☑</sup> EU-RoHS- Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<b>₽</b> Ja
Umweltproduktdeklaration	<sup>™</sup> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

# Vertragliche Gewährleistung

	<u> </u>
Garantie	18 Monate