



### Hauptmerkmale

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Baureihe                            | Merten System Design |
| Ästhetischer Name                   | System Design        |
| Produkt- oder Komponententyp        | Zwischenring         |
| Gerätedarstellung                   | Zwischenring         |
| Zusatzinformation Geräteverdrahtung | Mit Klappdeckel      |
| Farbe                               | Saharafarben         |

### Zusatzmerkmale

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Gehäusevariante       | Einbau                                 |
| Befestigungsmodus     | Steckbar                               |
| Material              | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) matt |
| Oberflächenbehandlung | Lackiert                               |
| Länge                 | 71 mm                                  |
| Höhe                  | 15 mm                                  |
| Breite                | 71 mm                                  |
| Hauptfarbton          | Saharafarben                           |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 1,5 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,1 cm  |
| VPE 1 Länge   | 7,1 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 24,0 g  |
| VPE 2 Art     | CAR     |
| VPE 2 Menge   | 120     |
| VPE 2 Höhe    | 18,5 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 4,05 kg |
| VPE 3 Art     | BB1     |
| VPE 3 Menge   | 5       |
| VPE 3 Höhe    | 6,9 cm  |
| VPE 3 Breite  | 7,1 cm  |
| VPE 3 Länge   | 12,3 cm |
| VPE 3 Gewicht | 152,0 g |

## Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-RoHS-Richtlinie               | Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                     |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China        |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                        |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  |  Ja                                                              |
| WEEE                             | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|