



### Hauptmerkmale

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Baureihe                     | Merten               |
| Produktname                  | System M Inserts     |
| Produkt- oder Komponententyp | Abdeckplatte         |
| Produktbestimmung            | Telefonbuchse        |
| Farbton                      | Polarweiß (RAL 9010) |

### Zusatzmerkmale

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Befestigungsmodus         | Durch Klipse    |
| Anzahl der Steckdosen     | 1               |
| Material                  | Thermoplastisch |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glänzend        |
| Breite                    | 71 mm           |
| Höhe                      | 71 mm           |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 2,3 cm   |
| VPE 1 Breite  | 5,6 cm   |
| VPE 1 Länge   | 5,6 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 12 g     |
| VPE 2 Art     | BB1      |
| VPE 2 Menge   | 5        |
| VPE 2 Höhe    | 5,9 cm   |
| VPE 2 Breite  | 7,1 cm   |
| VPE 2 Länge   | 9,6 cm   |
| VPE 2 Gewicht | 78 g     |
| VPE 3 Art     | CAR      |
| VPE 3 Menge   | 225      |
| VPE 3 Höhe    | 18,5 cm  |
| VPE 3 Breite  | 30 cm    |
| VPE 3 Länge   | 40 cm    |
| VPE 3 Gewicht | 3,915 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                       |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|