



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Telefonbuchse
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Gehäusevariante	Einbau

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Typ der Telefonsteckdose	RJ12 (4 Kontakte)
Zusätzliche Informationen zur Steckdose	Mit Ringträger
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,200 cm
VPE 1 Breite	7,300 cm
VPE 1 Länge	7,900 cm
VPE 1 Gewicht	40,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	7,600 cm
VPE 2 Breite	7,700 cm
VPE 2 Länge	12,500 cm
VPE 2 Gewicht	226,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	19,800 cm
VPE 3 Breite	32,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	5,788 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------