



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckplatte
Produktbestimmung	Datenbuchse
Farbton	Schwarz (RAL 9005)

### Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Anzahl der Steckdosen	2
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbehandlung	Gemalt
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IK)	IK03
Breite	55,5 mm
Höhe	55,5 mm
Tiefe	17 mm
Umgebungseigenschaften	Für Einsatz in Innenräumen

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,600 cm
VPE 1 Breite	5,400 cm
VPE 1 Länge	5,500 cm
VPE 1 Gewicht	10,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,700 cm
VPE 2 Breite	7,700 cm
VPE 2 Länge	12,500 cm
VPE 2 Gewicht	142,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	240
VPE 3 Höhe	19,700 cm
VPE 3 Breite	30,700 cm
VPE 3 Länge	40,200 cm
VPE 3 Gewicht	3,848 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Minimum percentage of recycled plastic content	95

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------