



### Hauptmerkmale

|   |   |
|---|---|
| Baureihe                                | Merten                                  |
| Ästhetischer Name                       | System Design                           |
| Produkt- oder Komponententyp            | Zentralplatte                           |
| Produktbestimmung                       | Schräger Auslass                        |
| Gerätedarstellung                       | Abdeckplatte mit Befestigungsrahmen     |
| Zusätzliche Informationen zur Steckdose | Imprintable label with indication plate |
| Farbton                                 | Nickel                                  |

### Zusatzmerkmale

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Gehäusevariante       | Einbau                                       |
| Befestigungsmodus     | Durch Schraube                               |
| Material              | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) metallisch |
| Oberflächenbehandlung | Lackiert                                     |
| Länge                 | 71 mm  |
| Höhe                  | 41 mm  |
| Breite                | 71 mm  |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 5,3 cm   |
| VPE 1 Breite  | 7,6 cm   |
| VPE 1 Länge   | 7,6 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 48 g     |
| VPE 2 Art     | CAR      |
| VPE 2 Menge   | 50       |
| VPE 2 Höhe    | 18,5 cm  |
| VPE 2 Breite  | 30 cm    |
| VPE 2 Länge   | 40 cm    |
| VPE 2 Gewicht | 2,805 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| REACH-Verordnung                 | <a href="#">REACH-Deklaration</a>           |
| Frei von REACH-SVHC              | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja  |
| Quecksilberfrei                  | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                          |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|