



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckplatte
Produktbestimmung	Datenbuchse
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7024)

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Durch Klipse
Anzahl der Steckdosen	2
Abdeckungstyp	Deckel
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Schutzart (IP)	IP20
Breite	71 mm
Höhe	71 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,100 cm
VPE 1 Breite	6,900 cm
VPE 1 Länge	9,400 cm
VPE 1 Gewicht	12,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	8,700 cm
VPE 2 Breite	9,100 cm
VPE 2 Länge	12,600 cm
VPE 2 Gewicht	96,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	90
VPE 3 Höhe	19,600 cm
VPE 3 Breite	30,700 cm
VPE 3 Länge	40,400 cm
VPE 3 Gewicht	2,110 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------