



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Zentralplatte
Gerätedarstellung	Abdeckplatte mit Befestigungsrahmen
Farbton	Polarweiß (RAL 9010)

### Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Anschlussstyp	RJ45
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Anzahl der Steckdosen	2
Abdeckungstyp	Etikettenhalter
Installationsrichtung	Schräg
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Material	Thermoplastisch
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,900 cm
VPE 1 Breite	8,900 cm
VPE 1 Länge	9,800 cm
VPE 1 Gewicht	48,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,800 cm
VPE 2 Breite	16,400 cm
VPE 2 Länge	27,100 cm
VPE 2 Gewicht	528,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	19,800 cm
VPE 3 Breite	30,800 cm
VPE 3 Länge	40,700 cm
VPE 3 Gewicht	2,494 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------