



### Hauptmerkmale

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Baureihe                     | Merten               |
| Produktname                  | System M Inserts     |
| Produkt- oder Komponententyp | Abdeckplatte         |
| Produktbestimmung            | Datenbuchse          |
| Farbton                      | Aktivweiß (RAL 9016) |

### Zusatzmerkmale

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Befestigungsmodus         | Durch Klipse              |
| Anzahl der Steckdosen     | 2                         |
| Abdeckungstyp             | Deckel<br>Etikettenhalter |
| Material                  | Thermoplastisch           |
| Oberflächenbehandlung     | Antibakteriell            |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glänzend                  |
| Schutzart (IP)            | IP20                      |
| Breite                    | 71 mm                     |
| Höhe                      | 71 mm                     |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 3,300 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,400 cm  |
| VPE 1 Länge   | 7,900 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 22,000 g  |
| VPE 2 Art     | CAR       |
| VPE 2 Menge   | 100       |
| VPE 2 Höhe    | 20,300 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,800 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,100 cm |
| VPE 2 Gewicht | 2,456 kg  |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt        |
| REACH-Verordnung                    | REACH-Deklaration            |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                           |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform  EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                           |
| Quecksilberfrei                     | Ja                           |

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-Richtlinie für China       |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                         |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  <a href="#">Ja</a>                                              |
| Umweltproduktdeklaration        |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>                             |
| Kreislaufwirtschafts-Profil     | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                            | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|