




Hauptmerkmale

Baureihe	Merten inserts
Produktname	Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Datenbuchse
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Gehäusevariante	Einbau

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Anschlusstyp	RJ45
Anzahl der Steckdosen	2
Installationsrichtung	Gerade
Zusätzliche Informationen zur Steckdose	Geeignet für einen Stecker
Typ der Datensteckdose	RJ45 -Kat..5e
Art der Kabelabschirmung	STP
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,600 cm
VPE 1 Breite	7,700 cm
VPE 1 Länge	7,700 cm
VPE 1 Gewicht	104,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	19,700 cm
VPE 2 Breite	30,600 cm
VPE 2 Länge	40,500 cm
VPE 2 Gewicht	5,608 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------