



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten inserts
Produktname	Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Datenbuchse
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Gehäusevariante	Einbau

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Anschlussstyp	RJ45
Anzahl der Steckdosen	1
Installationsrichtung	Gerade
Zusätzliche Informationen zur Steckdose	Suitable for two connectors
Typ der Datensteckdose	RJ45 -Kat..6 A
Art der Kabelabschirmung	STP
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,700 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	7,600 cm
VPE 1 Gewicht	72,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	19,700 cm
VPE 2 Breite	31,000 cm
VPE 2 Länge	40,200 cm
VPE 2 Gewicht	4,020 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------