



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten inserts
Baureihe	Merten
Produktname	Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Stecker
Gerätedarstellung	Mechanismus
Art der Aufstandsfläche	Keystone

Zusatzmerkmale

Anschlussstyp	BNC
Befestigungsmodus	Durch Klemme
Material	Metall/Kunststoff
Höhe	22 mm
Breite	31 mm
Tiefe	17 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,3 cm
VPE 1 Breite	3,1 cm
VPE 1 Länge	7,3 cm
VPE 1 Gewicht	17 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	2,105 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
