



### Hauptmerkmale

Produktserie	TwinBus
Sichtblendenbezeichnung	M-Star M-Elegance System M M-Plan M-Plan glass M-Smart M-Arc
Produkt oder Komponententyp	Video-Freisprechstelle
Steuertastentyp	Steuertasten zur Navigation in der Menüstruktur. Türöffnertaste Lichtschalter
Farbton	Polarweiß glänzend
Intercom-Typ	Handbetrieb

### Zusatzmerkmale

Montagevariante	Unterputzmontage
Displaytyp	TFT, mit Hintergrundbeleuchtung
Displayauflösung	320 x 240 Pixel
Anzeigegröße	89 mm
Helligkeit	Einstellbar
Kontrast	Einstellbar
Angezeigte Information	Menügestützte Bedienführung in 13 Sprachen
Material	Polycarbonat
Funktion verfügbar	Optische Rufanzeige Rufunterscheidung für Tür-/Etagen-/Hausruf Sprachlautstärkeregelung
Typ Einstellung	Sprachlautstärke: 8 Einstellungen
Signaltyp	10 einstellbare Echtklang-Klingeltöne
Breite	221 mm
Höhe	91 mm
Tiefe	24 mm

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
---------------------------------	-----------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	9,2 cm
VPE 1 Länge	22,4 cm
VPE 1 Gewicht	343,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	33
VPE 2 Höhe	32,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm

VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	11,59 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------