



Hauptmerkmale

Produktserie	TwinBus
Sichtblendenbezeichnung	M-Smart M-Star M-Elegance M-Arc System M M-Plan M-Plan glass
Produkt oder Komponententyp	Video-Freisprechstelle Komfort
Steuertastentyp	Steuertasten zur Navigation in der Menüstruktur. Türöffnertaste Lichtschalter
Farbton	Polarweiß glänzend
Intercom-Typ	Handbetrieb

Zusatzmerkmale

Montagevariante	Unterputzmontage
Displaytyp	TFT, mit Hintergrundbeleuchtung
Displayauflösung	320 x 240 Pixel
Anzeigegröße	89 mm
Helligkeit	Einstellbar
Kontrast	Einstellbar
Angezeigte Information	Menügestützte Bedienführung in 13 Sprachen
Material	Polycarbonat
Funktion verfügbar	Optische Rufanzeige 1 Taste, konfigurierbar Sprachlautstärkeregelung Rufunterscheidung für Tür-/Etagen-/Hausruf Ruf-Schnittstellen-Relais Rufspeicher
Typ Einstellung	Sprachlautstärke: 8 Einstellungen
Signaltyp	20 einstellbare Echtklang-Klingeltöne
Breite	221 mm
Höhe	91 mm
Tiefe	24 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
---------------------------------	-----------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	9,2 cm
VPE 1 Länge	22,4 cm
VPE 1 Gewicht	343,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	33
VPE 2 Höhe	32,5 cm

VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	11,59 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------