



### Hauptmerkmale

Ästhetischer Name	M-Plan M-Star System M M-Smart M-Arc M-Plan glass M-Elegance
Produkt- oder Komponententyp	Rufbuchse
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte

### Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	1
Gehäusevariante	Einbau
Beschriftung	Schwesternrufsymbol
Stromaufnahme	30 mA
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	24 V AC
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Material	Polykarbonat glänzend
Oberflächenbehandlung	Antibakteriell

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,3 cm
VPE 1 Breite	7,6 cm
VPE 1 Länge	7,6 cm
VPE 1 Gewicht	76,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,21 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------