



Hauptmerkmale

Ästhetischer Name	M-Star M-Arc M-Elegance M-Smart M-Plan M-Plan glass System M
Produkt- oder Komponententyp	Rufbuchse
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte

Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	1
Gehäusevariante	Einbau
Beschriftung	Schwesternrufsymbol
Stromaufnahme	30 mA
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	24 V AC
Lampenfunktion	Anzeige
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Material	Polykarbonat glänzend
Oberflächenbehandlung	Antibakteriell

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,700 cm
VPE 1 Breite	7,600 cm
VPE 1 Länge	7,700 cm
VPE 1 Gewicht	78,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	19,600 cm
VPE 2 Breite	30,500 cm
VPE 2 Länge	40,700 cm
VPE 2 Gewicht	4,330 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------