



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Ästhetischer Name	System M M-Plan glass M-Arc M-Elegance M-Smart M-Star M-Plan
Produkt- oder Komponententyp	Rufschalter
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Lichtquelle	Rot LED
Hauptfarbton	Polarweiß

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Beschriftung	Mit Aufdruck
Stellglied	Zugseil: 2 m
Stromaufnahme	30 mA
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	24 V AC
Lampenfunktion	Anzeige
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Farbton	Polarweiß (RAL 9010)
Material	Polykarbonat glänzend

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,3 cm
VPE 1 Breite	7,6 cm
VPE 1 Länge	7,6 cm
VPE 1 Gewicht	72,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	20 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3,997 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------