

Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Wiser Nabe
Produktmarke	Merten
Baureihe	Wiser
Typ Alarme	W50110
Produkt oder Komponententyp	Connected switch

Zusatzmerkmale

Erläuterungen zum Gerät	Module
Typ der Technologie	Elektronisch
Betriebsbemessungsspannung Ue	220-240 V AC 50/60 Hz
Nennstrom	10 AX
Standby-Verbrauch	Max. 0,3 W
Zugehörige Absicherung	16 A
Farbton	Dunkelgrau
Oberflächenfinish	Matt
Lokale Signalisierung	Programmieranzeige: 1 LED (grün/rot)
Anzahl von Ausgängen	1
Betätigungsart	Fernsteuerung über Hilfstaster Fernsteuerung Wiser App
Einstellprogramm/Software	Wiser App: Timer-Modus aktivieren Wiser App: Verwaltung des Impulsgenerators Wiser App: Aktualisieren der Gerätefirmware
Anzahl an E/A-Erweiterungsmodulen	Bluetooth: <15 (Intelligentes Gerät)
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos (2,4 GHz), 2,5 mW
Systemanforderungen	Android ab 5.1 Wiser App Apple iOS 10.3 oder höher Wiser App Bluetooth 4.1 oder höher Bluetooth Wiser Home Touch Wiser Haussteuerung
Angeschlossene Zusatzausrüstung	Maximal 10 Hilfsdrucktaster, Entfernung: 50 m
Verdrahtungskonfiguration	Mit Neutralleiter
Anschlüsse - Klemmen	Klemmleiste
Anzahl an Stromschleifen	2
Klemmverbindungskapazität	1 x 1,5-2 x 2,5 mm ² für starr Kabel 1 x 1,5-2 x 2,5 mm ² für Robust verdreht Kabel
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1 und Kombi
Anzugsmoment	0,5 Nm
Montagehalterung	Wand Montagekasten
Gehäusevariante	Einbau
Installationstyp	Innenmontage
Tiefe	22 mm
Breite	43 mm
Höhe	43 mm

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	80,0 g
Höhe VPE1	5,2 cm
Breite VPE1	7,5 cm
Länge VPE1	7,5 cm
Verpackungstyp VPE2	PAL
Inhaltsmenge VPE2	2400
Gewicht VPE2	192,0 kg
Höhe VPE2	110 cm
Breite VPE2	120 cm
Länge VPE2	80 cm
Verpackungstyp VPE3	CAR
Inhaltsmenge VPE3	60
Gewicht VPE3	192,0 kg
Höhe VPE3	18,5 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------