



Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Funksender
Bus Typ	Funkübertragung

Zusatzmerkmale

Befestigung Geräteverdrahtung	Einbaugehäuse
Übertragungsfrequenz	838 MHz
Nennhilfsspannung [UH,nom]	220-230 V AC 50/60 Hz
Nenueingangsleistung	2 - 230 V AC
Leistungsbereich	<= 1 W
Höhe	48 mm
Breite	48 mm
Tiefe	27 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	67,0 g
Höhe VPE1	4,2 cm
Breite VPE1	7,4 cm
Länge VPE1	7,4 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	60
Gewicht VPE2	4,43 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
