



Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Funksender
Bus Typ	Funkübertragung
Anzahl von Kanälen	2

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	CONNECT Funk-Empfänger
Betätigungsart	Drucktaster
Befestigung Geräteverdrahtung	Wandgehäuse
Anzahl Reihen	2fach
Maximale Leistungsaufnahme in W	1 W
Displaytyp	LED
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC 50/60 Hz
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Gehäusevariante	Befestigungsbohrung
Reichweite	100 m im freien Feld 30 m innen
Höhe	29 mm
Breite	54 mm
Tiefe	135 mm

Montage

Übertragungsfrequenz	868 MHz
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	109,0 g
Höhe VPE1	5,9 cm
Breite VPE1	7,1 cm
Länge VPE1	17,6 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	24
Gewicht VPE2	3,02 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------