

### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt oder Komponententyp	Connected switch
Geräteanwendung	Steuerung
Erläuterungen zum Gerät	Module

### Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Signalisierungsfunktion	Licht AN, wenn Schalter betätigt wird Positionsgeber
Breite	66 mm
Höhe	69 mm
Tiefe	25 mm


### Montage

Schutzart (IP)	IP20
Produktzertifizierungen	CE

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	62,0 g
Höhe VPE1	7,7 cm
Breite VPE1	9,5 cm
Länge VPE1	9,5 cm
Verpackungstyp VPE2	S03
Inhaltsmenge VPE2	36
Gewicht VPE2	2,673 kg
Höhe VPE2	30,0 cm
Breite VPE2	30,0 cm
Länge VPE2	40,0 cm

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 <a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

---

Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie	18 Monate
----------	-----------

---