



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System M Inserts
Kompatible Produktfamilie	PlusLink
Produkt- oder Komponententyp	Dimmer
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Zentralisierte Steuerung
Typ der Technologie	Elektronisch
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Anzahl der Wippen	1
Schalterfunktion	Centralized single zone control
Dimmersteuerung	Drucktyp
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220/230 V AC 50/60 Hz
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...35 °C
Schutzart (IP)	IP20
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,700 cm
VPE 1 Breite	7,700 cm
VPE 1 Länge	7,800 cm
VPE 1 Gewicht	106,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	19,600 cm
VPE 2 Breite	30,800 cm
VPE 2 Länge	40,900 cm
VPE 2 Gewicht	4,626 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------