



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Produktmarke | Merten |
| Baureihe | Merten |
| Produktname | Merten inserts |
| Produkt oder Komponententyp | Nebenstelle |
| Erläuterungen zum Gerät | Mechanismus |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Betätigungsart | Taste |
| Befestigung Geräteverdrahtung | Einbaugehäuse |
| Befestigungsart | Durch Schrauben und Krallen |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 220/230 V |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Material | Metall Kunststoff |

Packing Units

| | |
|-------------------------------|---------|
| Verpackungstyp VPE1 | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 147 g |
| Höhe VPE1 | 6 cm |
| Breite VPE1 | 7,5 cm |
| Länge VPE1 | 7,5 cm |
| Verpackungstyp VPE2 | CAR |
| Inhaltsmenge VPE2 | 40 |
| Gewicht VPE2 | 6,29 kg |
| Höhe VPE2 | 18,5 cm |
| Breite VPE2 | 30 cm |
| Länge VPE2 | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|---------------------------------|---|
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|