



Hauptmerkmale

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe | Merten |
| Kompatible Produktfamilie | Merten System M Wippe Merten System M Abdeckrahmen Merten inserts Multifunktionssteuergerät |
| Produkt- oder Komponententyp | Angeschlossener Schalter |
| Geräteanwendung | Steuerung |
| Gerätedarstellung | Modul |
| Kompatibilität des Konzentrators | Wiser hub Generation 2 |
| Name der mobilen App | Wiser Home |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ der Technologie | Elektronisch |
| Gehäusevariante | Einbau |
| Befestigungsmodus | Einschnappen |
| Anzahl der Wippen | 2 |
| Stellglied | Wippe |
| Schaltanwendung | EIN/AUS Dimmsteuerung auf/ab Jalousiesteuerung Szenensteuerung |
| Signalisierungsfunktion | Status Positionsgeber |
| Kommunikationsnetztyp | Drahtlos Zigbee 3.0 (2405...2480 MHz), 10 mW |
| Breite | 52 mm |
| Höhe | 53 mm |
| Tiefe | 25 mm |

Montage

| | |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 7,7 cm |
| VPE 1 Breite | 9,5 cm |
| VPE 1 Länge | 9,5 cm |
| VPE 1 Gewicht | 62,0 g |
| VPE 2 Art | S03 |
| VPE 2 Menge | 36 |
| VPE 2 Höhe | 30,0 cm |
| VPE 2 Breite | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 2,673 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform mit Ausnahmen |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|