

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt oder Komponententyp	Connected switch
Geräteanwendung	Steuerung
Erläuterungen zum Gerät	Module

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Signalisierungsfunktion	Positionsgeber Licht AN, wenn Schalter betätigt wird
Breite	66 mm
Höhe	69 mm
Tiefe	25 mm





Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	62,0 g
Höhe VPE1	7,7 cm
Breite VPE1	9,5 cm
Länge VPE1	9,5 cm
Verpackungstyp VPE2	S03
Inhaltmenge VPE2	36
Gewicht VPE2	2,673 kg
Höhe VPE2	30,0 cm
Breite VPE2	30,0 cm
Länge VPE2	40,0 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China

Umweltproduktdeklaration	📄 Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	📄 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------
