



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Elektronisches Potenziometer
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Beleuchtungssteuerung
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Schalterfunktion	Mit Funktion EIN/AUS
Dimmersteuerung	Drehknopf-Typ
Dimmertyp	1 - 10 V Steuerung
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Schutzart (IP)	IP20
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Einbautiefe	32 mm
Normen	EN 60669-2-1 EN 60669-1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,900 cm
VPE 1 Breite	8,500 cm
VPE 1 Länge	9,300 cm
VPE 1 Gewicht	108,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	72
VPE 2 Höhe	31,000 cm
VPE 2 Breite	33,800 cm
VPE 2 Länge	40,800 cm
VPE 2 Gewicht	8,122 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der herein enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------