



Hauptmerkmale

Produktmarke	Merten
Baureihe	Merten
Produktname	Merten inserts
Produkt oder Komponententyp	Einsatz mit MOSFET
Erläuterungen zum Gerät	Mechanismus

Zusatzmerkmale

Betätigungsart	Funk und Taste Bewegungsmelder Timer Infrarot und Taste
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbaugehäuse
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V
Eingangstyp	PlusLink Erweiterungseingang für Taster und elektronischen Einsatz
Maximaler Schaltstrom	0,87 A
Schaltleistung in W	50...200
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Lasttyp	Induktiv Kapazitiv Ohmsch
Material	Metall Kunststoff

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	118 g
Höhe VPE1	5,3 cm
Breite VPE1	7,6 cm
Länge VPE1	7,6 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	50
Gewicht VPE2	6,31 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------