Produktdatenblatt Eigenschaften

MEG5162-0000

Relais-Schalt-Einsatz, 2fach





Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	Flush-Mounted Inserts
Kompatible Produktfamilie	PlusLink
Produkt- oder Komponententyp	Multifunktionssteuergerät
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Beleuchtungssteuerung	_
Typ der Technologie	Relais	
Gehäusevariante	Einbau	
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen	
Anzahl der Wippen	2	
Lasttyp	Ohmsch: 2.200 W Niedervolt-Halogen: 500 VA Halogen: 2.000 W Elektronischer Transformator: 1.050 W Motor: 1.000 VA	
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220/230 V AC 50/60 Hz	
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-535 °C	
Schutzart (IP)	IP20	
Höhe	71 mm	
Breite	71 mm	

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,600 cm
VPE 1 Breite	7,700 cm
VPE 1 Länge	7,900 cm
VPE 1 Gewicht	118,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	19,400 cm
VPE 2 Breite	30,900 cm
VPE 2 Länge	40,400 cm
VPE 2 Gewicht	6,378 kg

Nachhaltigkeit

Green Premium Produkt
☑ REACh-Deklaration
Ja
Konform E-EU-RoHS-Deklaration
Ja
Ja
☑ RoHS-Erklärung Für China
₫Ja
[™] Produktumweltprofil
☐ Entsorgungsinformationen
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------