



### Hauptmerkmale

Produktmarke	Merten
Produktserie	Merten inserts
Baureihe	Merten
Produktname	Merten inserts
Produkt oder Komponententyp	Dimmer
Erläuterungen zum Gerät	Einsatz
Dimmertyp	Universal
Schutzart (IP)	IP20

### Zusatzmerkmale

Betätigungsart	Timer Funk und Taste Infrarot und Taste Bewegungsmelder Taste
Funktion verfügbar	Mit PlusLink
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V
Leistungsbereich	50 - 420 VA
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Lasttyp	Resistive Capacitive Inductive
Eingangs-Kompatibilität	Drucktaster und elektronischer Einsatz PlusLink
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Klemmverbindungskapazität	2 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Schutzfunktionen	Schutz vor elektronischem Kurzschluss und Überlastschutz
Material	Kunststoff Metall
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbaugehäuse
Höhe	73 mm
Breite	73 mm
Tiefe	28 mm

### Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	100 g
Höhe VPE1	5,3 cm
Breite VPE1	7,6 cm
Länge VPE1	7,6 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltmenge VPE2	50
Gewicht VPE2	5,41 kg
Höhe VPE2	18,5 cm

Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

## Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------