



Hauptmerkmale

Produktmarke	Merten
Produktserie	Merten inserts
Baureihe	Merten
Produktname	Merten inserts
Produkt oder Komponententyp	Dimmer
Erläuterungen zum Gerät	Einsatz
Dimmertyp	Universal
Schutzart (IP)	IP20

Zusatzmerkmale

Betätigungsart	Funk und Taste Bewegungsmelder Taste Infrarot und Taste Timer
Funktion verfügbar	Mit PlusLink
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V
Leistungsbereich	50 - 200 VA
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Lasttyp	Resistive Capacitive Inductive
Eingangs-Kompatibilität	Drucktaster und elektronischer Einsatz PlusLink
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Klemmverbindungskapazität	2 x 2.5 mm ²
Schutzfunktionen	Schutz vor elektronischem Kurzschluss und Überlastschutz
Material	Metall Kunststoff
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbaugehäuse
Höhe	73 mm
Breite	73 mm
Tiefe	28 mm

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	118 g
Höhe VPE1	5,3 cm
Breite VPE1	7,6 cm
Länge VPE1	7,6 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltmenge VPE2	50
Gewicht VPE2	6,31 kg
Höhe VPE2	18,5 cm

Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Offer Sustainability

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Nicht konform
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------