



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten inserts
Produkt- oder Komponententyp	Helligkeitssensorschnittstelle
Gerätedarstellung	Modul

Zusatzmerkmale

Funktion verfügbar	Mit PlusLink
Gehäusevariante	Einbau
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220/230 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Verdrahtungskonfiguration	Mit Neutralleiter
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Anzahl der Eingänge	3
Höhe	41 mm
Breite	45 mm
Tiefe	23 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,2 cm
VPE 1 Breite	7,3 cm
VPE 1 Länge	7,3 cm
VPE 1 Gewicht	71,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,67 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration

 [Produktumweltprofil](#)

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
