



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Kompatible Produktfamilie	PlusLink
Produkt- oder Komponententyp	Dimmer
Gerätedarstellung	Modul
Hauptfarbton	Polarweiß

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Beleuchtungssteuerung
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Anzahl der Wippen	4
Dimmersteuerung	Drehknopf-Typ
Farbton	Polarweiß (RAL 9010)
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 50/60 Hz
Schutzart (IP)	IP20
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,500 cm
VPE 1 Breite	7,400 cm
VPE 1 Länge	7,800 cm
VPE 1 Gewicht	52,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	19,400 cm
VPE 2 Breite	30,800 cm
VPE 2 Länge	41,200 cm
VPE 2 Gewicht	3,482 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------