



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Kompatible Produktfamilie	PlusLink
Produkt- oder Komponententyp	Dimmer
Gerätedarstellung	Modul
Hauptfarbton	Aluminium

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Beleuchtungssteuerung
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Anzahl der Wippen	4
Dimmersteuerung	Drehknopf-Typ
Farbton	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Schutzart (IP)	IP20
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,4 cm
VPE 1 Breite	4,2 cm
VPE 1 Länge	7,4 cm
VPE 1 Gewicht	51,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	915,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration

 [Produktumweltprofil](#)

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
