



### Hauptmerkmale

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Baureihe                     | Merten |
| Produkt- oder Komponententyp | Dimmer |
| Gerätedarstellung            | Modul  |

### Zusatzmerkmale

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteanwendung                 | Automatische Lasterkennung                                                                     |
| Dimmersteuerung                 | Remote control                                                                                 |
| Lasttyp                         | Ohmsch: 5 - 200 W<br>RL-LED-Lampe: 4 - 20 VA<br>Halogen: 5 - 150 W<br>RC-LED-Lampe: 4 - 100 VA |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 230 V AC 50/60 Hz                                                                              |
| Schutzart (IP)                  | IP20                                                                                           |
| Höhe                            | 45 mm                                                                                          |
| Breite                          | 40 mm                                                                                          |
| Tiefe                           | 20 mm                                                                                          |
| Einbautiefe                     | 20 mm                                                                                          |
| Produktgewicht                  | 0,02 kg                                                                                        |
| Normen                          | EN 61000-6-3<br>EN 60669-2-1                                                                   |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 3,200 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,400 cm  |
| VPE 1 Länge   | 7,700 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 34,000 g  |
| VPE 2 Art     | CAR       |
| VPE 2 Menge   | 100       |
| VPE 2 Höhe    | 19,900 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,800 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,500 cm |
| VPE 2 Gewicht | 3,760 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#"> REACH-Deklaration</a>                               |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                             |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#"> RoHS-Erklärung Für China</a>                        |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#"> Ja</a>                                              |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#"> Produktumweltprofil</a>                             |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#"> Entsorgungsinformationen</a>                        |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|