



Hauptmerkmale

Produktserie	ARGUS Präsenzmelder
Baureihe	ARGUS
Produkt oder Komponententyp	Präsenzmelder
Farbton	Polarweiß
Farbcode	RAL 9010

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V
Netzwerkfrequenz	50 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V
Schutzfunktionen	Unterkriechschutz
Taktzeit	30 Minuten
Anzahl von Kanälen	2
Typ Einstellung	Einstellbare Lichtempfindlichkeit
Funktion verfügbar	Konstantlichtregelung
Displaytyp	LED
Einstellung der Leuchtstärke	10...1000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel	0...360 °
Erfassungsbereich	Frontal: 7 m Lateral: 7 m
Material	PC (polycarbonate)
Gehäusevariante	Einbaugeschäse Decke Wandgeschäse
Montagehöhe	2,5 m

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	181 g
Höhe VPE1	18 cm
Breite VPE1	10 cm
Länge VPE1	14,2 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	6
Gewicht VPE2	1,49 kg
Höhe VPE2	18,5 cm

Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------