



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	Argus
Ästhetischer Name	M-Pure M-Pure Decor M-Smart M-Plan M-Elegance
Kompatible Produktfamilie	PlusLink
Produkt- oder Komponententyp	Präsenzmelder
Gerätedarstellung	Modul
Farbton	Schwarz

### Zusatzmerkmale

Typ der Technologie	Elektronisch
Befestigungsmodus	Steckbar
Produktbestimmung	Multifunktionssteuergerät
Sensortyp	Ultraviolett-Sensor
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Bereich der Anwesenheitserfassung	16 m x 12 m
Erfassungsbereich	180° horizontal
Zeitverzögerungsbereich	10 s - 30 min
Montagehöhe	2,2 m
Höhe	75 mm
Breite	75 mm
Tiefe	62 mm
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Schutzart (IP)	IP20
Resistenz gegen chemische Substanzen	Reinigungsmittel

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	7,500 cm
VPE 1 Gewicht	50,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,550 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
Minimum percentage of recycled plastic content	48

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------