



### Hauptmerkmale

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Baureihe                     | Merten   |
| Produktname                  | Argus  |
| Ästhetischer Name            | M-Arc<br>M-Elegance<br>M-Star<br>M-Plan<br>System M<br>M-Plan glass<br>M-Smart |
| Kompatible Produktfamilie    | PlusLink   |
| Produkt- oder Komponententyp | Präsenzmelder  |
| Gerätedarstellung            | Modul  |
| Farbton                      | Aluminium  |

### Zusatzmerkmale

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Geräteanwendung                      | Beleuchtung               |
| Typ der Technologie                  | Elektronisch              |
| Befestigungsmodus                    | Steckbar                  |
| Produktbestimmung                    | Multifunktionssteuergerät |
| Material                             | Thermoplastisch           |
| Oberflächenbeschaffenheit            | Matt                      |
| Bereich der Anwesenheitserfassung    | 16 m x 12 m               |
| Erfassungsbereich                    | 180° horizontal           |
| Zeitverzögerungsbereich              | 10 s - 30 min             |
| Montagehöhe                          | 2,2 m                     |
| Höhe                                 | 75 mm                     |
| Breite                               | 75 mm                     |
| Tiefe                                | 62 mm                     |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung     | -5...50 °C                |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb      | -25...50 °C               |
| Schutzart (IP)                       | IP20                      |
| Resistenz gegen chemische Substanzen | Reinigungsmittel          |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 6,2 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,6 cm  |
| VPE 1 Länge   | 7,6 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 63,0 g  |
| VPE 2 Art     | CAR     |
| VPE 2 Menge   | 10      |
| VPE 2 Höhe    | 18,5 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,04 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen   |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>  |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|