



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Sichtblendenbezeichnung	System M M-Arc M-Star M-Smart M-Plan glass M-Plan M-Elegance
Produkt oder Komponententyp	Bewegungsmelder
Farbton	Polarweiß (RAL 9010)

### Zusatzmerkmale

Erläuterungen zum Gerät	Mechanismus mit zentraler Platte
Gehäusevariante	Einbau
Montagehöhe	1,1 m
Taktzeit	30 Minuten
Zeitverzögerung	10 s
Erfassungsbereich	180° horizontal
Erfassungsfrentseite	Vorne: 8 m Seitlich: 12 m
Material	Polycarbonat

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	63,0 g
Höhe VPE1	6,2 cm
Breite VPE1	7,6 cm
Länge VPE1	7,6 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	40
Gewicht VPE2	2,93 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------