Produktdatenblatt Eigenschaften

MEG5710-0460

ARGUS 180 UP Sensor-Modul, aluminium, System M

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	Argus
Ästhetischer Name	M-Plan glass M-Smart M-Star System M M-Elegance M-Plan M-Arc
Kompatible Produktfamilie	PlusLink
Produkt- oder Komponententyp	Präsenzmelder
Gerätedarstellung	Modul
Farbton	Aluminium

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Beleuchtung
Typ der Technologie	Elektronisch
Befestigungsmodus	Steckbar
Produktbestimmung	Multifunktionssteuergerät
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Bereich der Anwesenheitserfassung	16 m x 12 m
Erfassungsbereich	180° horizontal
Zeitverzögerungsbereich	10 s - 30 min
Montagehöhe	1,1 m
Höhe	75 mm
Breite	75 mm
Tiefe	62 mm
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-550 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2550 °C
Schutzart (IP)	IP20
Resistenz gegen chemische Substanzen	Reinigungsmittel

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	6,800 cm	
VPE 1 Breite	7,600 cm	
VPE 1 Länge	7,700 cm	
VPE 1 Gewicht	64,000 g	
VPE 2 Art	CAR	
VPE 2 Menge	10	
VPE 2 Höhe	19,900 cm	
VPE 2 Breite	30,500 cm	
VPE 2 Länge	40,400 cm	
VPE 2 Gewicht	1,032 kg	

Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Nein
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
SCIP-Nummer	3496a48f-07bc-4af1-a6d8-1079b6285f88
REACH-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	₫ Ja
China RoHS-Verordnung	☑ RoHS-Erklärung Für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen	☑ Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	☑ Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme	No

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate