



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	Argus
Ästhetischer Name	M-Plan glass M-Smart M-Star System M M-Elegance M-Plan M-Arc
Kompatible Produktfamilie	PlusLink
Produkt- oder Komponententyp	Präsenzmelder
Gerätedarstellung	Modul
Farbton	Aluminium

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Beleuchtung
Typ der Technologie	Elektronisch
Befestigungsmodus	Steckbar
Produktbestimmung	Multifunktionssteuergerät
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Bereich der Anwesenheitserfassung	16 m x 12 m
Erfassungsbereich	180° horizontal
Zeitverzögerungsbereich	10 s - 30 min
Montagehöhe	1,1 m
Höhe	75 mm
Breite	75 mm
Tiefe	62 mm
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Schutzart (IP)	IP20
Resistenz gegen chemische Substanzen	Reinigungsmittel

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,800 cm
VPE 1 Breite	7,600 cm
VPE 1 Länge	7,700 cm
VPE 1 Gewicht	64,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	19,900 cm
VPE 2 Breite	30,500 cm
VPE 2 Länge	40,400 cm
VPE 2 Gewicht	1,032 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------