



### Hauptmerkmale

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Merten                                                                         |
| Produktname                  | Argus                                                                          |
| Ästhetischer Name            | M-Star<br>M-Elegance<br>M-Arc<br>M-Plan<br>M-Plan glass<br>System M<br>M-Smart |
| Kompatible Produktfamilie    | PlusLink                                                                       |
| Produkt- oder Komponententyp | Präsenzmelder                                                                  |
| Gerätedarstellung            | Modul                                                                          |
| Farbton                      | Aktivweiß                                                                      |

### Zusatzmerkmale

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Geräteanwendung                   | Beleuchtung                 |
| Typ der Technologie               | Elektronisch                |
| Befestigungsmodus                 | Steckbar                    |
| Produktbestimmung                 | Multifunktionssteuergerät   |
| Material                          | Thermoplastisch             |
| Oberflächenbehandlung             | Antibakteriell              |
| Oberflächenbeschaffenheit         | Glänzend                    |
| Bereich der Anwesenheitserfassung | 16 m x 12 m                 |
| Erfassungsbereich                 | 180°                        |
| Auswahlmodi                       | A: automatisch<br>Aus<br>An |
| Zeitverzögerungsbereich           | 10 s - 30 min               |
| Montagehöhe                       | 1,1 m                       |
| Schutzart (IP)                    | IP20                        |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 6,800 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,700 cm  |
| VPE 1 Länge   | 8,100 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 66,000 g  |
| VPE 2 Art     | CAR       |
| VPE 2 Menge   | 40        |
| VPE 2 Höhe    | 19,800 cm |
| VPE 2 Breite  | 31,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,400 cm |
| VPE 2 Gewicht | 2,986 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#"> REACH-Deklaration</a>                               |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                             |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#"> RoHS-Erklärung Für China</a>                        |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#"> Ja</a>                                              |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#"> Produktumweltprofil</a>                             |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#"> Entsorgungsinformationen</a>                        |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|