



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	Argus
Ästhetischer Name	M-Pure M-Pure Decor M-Smart M-Plan M-Elegance
Kompatible Produktfamilie	PlusLink
Produkt- oder Komponententyp	Bewegungsmelder
Gerätedarstellung	Modul
Farbton	Schwarz

Zusatzmerkmale

Typ der Technologie	Elektronisch
Befestigungsmodus	Steckbar
Produktbestimmung	Multifunktionssteuergerät
Sensortyp	Ultraviolett-Sensor
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Bereich der Anwesenheitserfassung	16 m x 12 m
Erfassungsbereich	180° horizontal
Auswahlmodi	A: automatisch Aus An
Zeitverzögerungsbereich	10 s - 30 min
Montagehöhe	1,1 m
Höhe	75 mm
Breite	75 mm
Tiefe	62 mm
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Schutzart (IP)	IP20
Resistenz gegen chemische Substanzen	Reinigungsmittel

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,2 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	63 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30 cm

VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	1,67 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
Minimum percentage of recycled plastic content	49

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------