



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Baureihe | Merten |
| Produktname | Argus |
| Ästhetischer Name | M-Plan glass System M M-Star M-Elegance M-Arc M-Smart M-Plan |
| Kompatible Produktfamilie | PlusLink |
| Produkt- oder Komponententyp | Präsenzmelder |
| Gerätedarstellung | Modul |
| Farbton | Aluminium |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Geräteanwendung | Beleuchtung |
| Typ der Technologie | Elektronisch |
| Befestigungsmodus | Steckbar |
| Produktbestimmung | Multifunktionssteuergerät |
| Material | Thermoplastisch |
| Oberflächenbeschaffenheit | Matt |
| Bereich der Anwesenheitserfassung | 16 m x 12 m |
| Erfassungsbereich | 180° horizontal |
| Auswahlmodi | A: automatisch Aus An |
| Zeitverzögerungsbereich | 10 s - 30 min |
| Montagehöhe | 1,1 m |
| Höhe | 75 mm |
| Breite | 75 mm |
| Tiefe | 62 mm |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -5...50 °C |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Resistenz gegen chemische Substanzen | Reinigungsmittel |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 6,900 cm |
| VPE 1 Breite | 7,700 cm |
| VPE 1 Länge | 7,800 cm |
| VPE 1 Gewicht | 64,000 g |
| VPE 2 Art | CAR |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 19,600 cm |
| VPE 2 Breite | 30,400 cm |

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 2 Länge | 40,400 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,036 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform mit Ausnahmen |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|