



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktserie | Merten System M |
| Baureihe | Merten |
| Produktname | System M |
| Sichtblendenbezeichnung | M-Elegance M-Plan glass M-Plan M-Star M-Smart M-Arc |
| Produkt oder Komponententyp | Zeitschalter |
| Erläuterungen zum Gerät | Mechanismus mit zentraler Platte |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------------|--|
| Typ der Technologie | Elektronisch |
| Funktion verfügbar | Astro-Programm Zufallsgenerator |
| Gehäusevariante | Einbau Wandgehäuse |
| Befestigungsart | Mit Klemme |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 230 V |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangs-Kompatibilität | Drucktaster und elektronischer Einsatz |
| Mindest-Intervalldauer | 1 min |
| Autonomie | 6 h |
| Farbton | Polarweiß |
| Verwendungszweck des Steckers | Helligkeitssensor |
| Material | Polycarbonat glänzend |

Montage

| | |
|-------------------|----------|
| Oberflächenfinish | Glänzend |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (IK) | IK02 |

Verpackungseinheiten

| | |
|-------------------------------|---------|
| Verpackungstyp VPE1 | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Gewicht VPE1 | 66,0 g |
| Höhe VPE1 | 5,3 cm |
| Breite VPE1 | 7,6 cm |
| Länge VPE1 | 7,6 cm |
| Verpackungstyp VPE2 | CAR |
| Inhaltsmenge VPE2 | 50 |
| Gewicht VPE2 | 3,71 kg |
| Höhe VPE2 | 18,5 cm |
| Breite VPE2 | 30 cm |
| Länge VPE2 | 40 cm |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------------------------|---|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|