Produktdatenblatt Eigenschaften

MEG5754-0419

Zeitschaltuhr-Modul Standard, polarweiß, System M

Н	laı	du	tm	er	kn	าล	le
		9		٠.		.~	. ~

Baureihe	Merten System M
Baureihe	Merten
Produktname	System M Inserts
Ästhetischer Name	M-Elegance M-Plan glass M-Plan M-Star M-Smart M-Arc
Produkt- oder Komponententyp	Zeitschalter
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Hauptfarbton	Polarweiß

Zusatzmerkmale

Typ der Technologie	Elektronisch	
Funktion verfügbar	Zufallsgenerator Astro-Programm	
Gehäusevariante	Einbau Oberfläche	
Befestigungsmodus	Durch Klemme	
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V	
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz	
Kompatibilität der Eingänge	Drucktasten und elektronischer Einsatz	
Mindest-Intervalldauer	1 min	
Autonomie	6 h	
Farbton	Polarweiß	
Verwendungszweck des Steckers	Helligkeitssensor	
Material	Polykarbonat matt	

Montage

Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IK)	IK02

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	5,700 cm	
VPE 1 Breite	7,700 cm	
VPE 1 Länge	7,700 cm	
VPE 1 Gewicht	62,000 g	
VPE 2 Art	CAR	
VPE 2 Menge	10	
VPE 2 Höhe	19,600 cm	
VPE 2 Breite	30,400 cm	
VPE 2 Länge	41,300 cm	
VPE 2 Gewicht	1,020 kg	

Nachhaltigkeit

Nein	
Nein	
Eea9d905-b147-474c-ac58-02de77bc2276	
☑ REACh-Deklaration	
Konform mit Ausnahmen	
Ja	
₫Ja	
[☑] RoHS-Erklärung Für China	
No	
	Nein Eea9d905-b147-474c-ac58-02de77bc2276 REACh-Deklaration Konform mit Ausnahmen Ja Ja Rohs-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate