



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Thermostat
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Farbton	Mokka

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Geräteanwendung	Raum
Typ der Technologie	Elektromechanisch
Produktspezifische Anwendung	Heizung
Funktion verfügbar	Mit Bimetall-Sensor Mit Temperaturreduzierung Mit thermischer Rückkopplung
Hysterese	0,5 K
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 S
[In] Bemessungsstrom	10 A (bei ohmscher Last Last) 4 A (bei induktiver Last Last) $\cos \phi = 0,6$
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Material	Thermoplastisch
Schutzart (IP)	IP20
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	47 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	101 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	4,445 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------