



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Thermostat
Produktname	System D Inserts
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Geräteanwendung	Raum

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Typ der Technologie	Elektromechanisch
Funktion verfügbar	Mit thermischer Rückkopplung Mit Temperaturreduzierung Mit Bimetall-Sensor
Betriebsbemessungsspannung Ue	24 V
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
[In] Bemessungsstrom	10 A
Hysterese	0,5 K
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 S
Anzahl der Klemmen	8 schraubenlose Klemmen
Farbton	Lotosweiß (RAL 9003)
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Zentralplatte
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	47 mm

Montage

Messtemperatur	5...30 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,800 cm
VPE 1 Breite	7,600 cm
VPE 1 Länge	7,700 cm
VPE 1 Gewicht	88,000 g

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------