



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Thermostat
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Farbton	Anthrazitfarben

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Geräteanwendung	Raum
Typ der Technologie	Elektromechanisch
Produktspezifische Anwendung	Heizung und Kühlung
Funktion verfügbar	Mit Bimetall-Sensor Mit thermischer Rückkopplung
Hysterese	0,5 K
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Wechslerkontakt
[In] Bemessungsstrom	10 A (bei ohmscher Last Last) 4 A (bei induktiver Last Last) $\cos \phi = 0,6$
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Material	Thermoplastisch
Schutzart (IP)	IP20
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,000 cm
VPE 1 Breite	7,700 cm
VPE 1 Länge	7,700 cm
VPE 1 Gewicht	86,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	20,200 cm
VPE 2 Breite	30,400 cm
VPE 2 Länge	40,500 cm
VPE 2 Gewicht	3,834 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------