



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Thermostat
Produktname	System D Inserts
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Geräteanwendung	Raum

### Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Typ der Technologie	Elektromechanisch
Funktion verfügbar	Mit Bimetall-Sensor Mit thermischer Rückkopplung
Betriebsbemessungsspannung Ue	24 V
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
[In] Bemessungsstrom	10 A
Hysterese	0,5 K
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Wechslerkontakt
Anzahl der Klemmen	8 schraubenlose Klemmen
Farbton	Edelstahlfarben
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol); Zentralplatte
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41 mm

### Montage

Messtemperatur	5...30 °C
Schutzart (IP)	IP20

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,0 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	87,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,88 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------