



### Hauptmerkmale

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Baureihe                     | Merten System M       |
| Produkt- oder Komponententyp | Raum-Temperaturregler |
| Gerätedarstellung            | Zentralplatte         |
| Farbton                      | Polarweiß             |
| Schutzart (IP)               | IP20                  |
| Hauptfarbton                 | Polarweiß             |

### Zusatzmerkmale

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Befestigung Geräteverdrahtung | Einbau |
| Höhe                          | 47 mm  |
| Breite                        | 72 mm  |
| Tiefe                         | 72 mm  |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 1,7 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,3 cm  |
| VPE 1 Länge   | 7,3 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 17,0 g  |
| VPE 2 Art     | CAR     |
| VPE 2 Menge   | 150     |
| VPE 2 Höhe    | 18,5 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 2,96 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                       |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                      |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                     |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|